


E11566



Prolongador duplo em T

T SPLITTER M12/2XUS



Aplicação

Formato Para sensores de pressão PNI

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 30 AC / < 36 DC
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura [A]	3
Corrente máx. de carga total [A]	3

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 68

Dados mecânicos

Peso [g]	38,2
Materiais	PUR

Notas

Notas	alinhamento conexões de encaixe A/B horizontal (no sensor vertical)
Quantidade da embalagem	1 peças

E11566



Prolongador duplo em T

T SPLITTER M12/2XUS

conexão elétrica

Conexão

