


Distribuidor Y

Safety splitter box



Aplicação

Formato	peça em T para a cablagem pseudossérie de sensores de segurança
---------	---

Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura	[A]	4
Corrente máx. de carga total	[A]	4

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 68

Dados mecânicos

Peso	[g]	31,4
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material da porca		latão, niquelado

Notas


Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

Distribuidor Y

Safety splitter box

conexão elétrica

Conexão



conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado

Conexão: 1 x M12; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado