


Cabo com conector

ASTGH040VAS0002E04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVT073

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação

Característica especial

Sem silicone; Contactos banhados a ouro

Sem silicone

sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-25...100

Proteção

IP 68; IP 69K

Dados mecânicos

Dimensões

[mm]

15 x 15 x 41,5

Materiais

PVC

Material do invólucro

PVC

Material da porca

1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

**Cabo com conector**

ASTGH040VAS0002E04

conexão elétricaCabo: 2 m, PVC, laranja, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**conexão elétrica - conector**

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm

**Conexão**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
WH =	branco