


E11590



Conector com resistência de terminação de barramento CAN

SSTGH050ZDAFKPG



Aplicação		
Característica especial	Contactos banhados a ouro	
Aplicação	barramento CAN	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	8,39
Dimensões	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		zinco moldado sob pressão, niquelado
Notas		
Notas	A resistência de terminação barramento CAN (120 Ω) está integrada ao conector M12.	
Quantidade da embalagem	1 peças	

E11590




Conector com resistência de terminação de barramento CAN

SSTGH050ZDAFKPG

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: ...0,6 Nm



Conexão

