




Cabo com conector

ADOGH050MSA0002C02



Aplicação		
Característica especial	Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Cabo blindado; Adequação para calhas articuladas	
Aplicação	barramento CAN	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Corrente máx. de carga total	[A]	4
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...80
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	163
Dimensões	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material da porca		latão, niquelado
Adequação para calhas articuladas		sim
Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Raio de flexão para instalação fixa	mín. 5 x o diâmetro mínimo do cabo
	Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	Número máximo de dobras	> 1 Mio.



Cabo com conector

ADOGH050MSA0002C02

Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica


Cabo: 2 m, PUR, Sem halogéneo, lilás, Ø 6,8 mm, blindado; RD / BK: 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) + WH / BU: 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) + screen: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão



	Cores dos condutores :
BK =	preto
BU =	azul
RD =	vermelho
WH =	branco
screen =	blindagem