




Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS



Aplicação	
Aplicação	medição de corrente
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	< 24 AC/DC
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-40...90
Proteção	IP 67; IP 69K
Dados mecânicos	
Peso [g]	152,5
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	latão, niquelado
Acessórios	
Items fornecidos	parafuso etiqueta para marcação
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças

**Cabos de conexão com conector de válvula**


VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm

**conexão elétrica**

Cabo: 2 m, PUR; 2 x 0,75 mm²

Conexão**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90°); Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm

