


E11624



Plugável

SSTGH040MSSFKPG



Aplicação		
Característica especial		Sem silicone; Contactos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC/DC
Corrente máx. de carga total	[A]	4; (...40 °C)
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	25,5
Dimensões	[mm]	20 x 20 x 52
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Material da porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E11624



Plugável

SSTGH040MSSFKPG

conexão elétrica

terminais de parafuso: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PA; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão

