


E11627



Prolongador duplo em T

T SPLITTER M12/2XUS



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura	[A]	3
Corrente máx. de carga total	[A]	3

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 68

Dados mecânicos

Peso	[g]	39,7
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material da porca		latão, niquelado

Acessórios

Items fornecidos	Tampas de proteção: 1
------------------	-----------------------

Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

Prolongador duplo em T

T SPLITTER M12/2XUS

conexão elétrica

Conexão



Conexão: 1 x M12; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado