




Cabo em Y

YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC503
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação		
Característica especial	Sem halogéneo	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
Corrente máx. de carga total	[A]	4
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	65
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		latão, niquelado
Quantidade de slots do distribuidor central		2
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças



Cabo em Y

YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

conexão elétrica


Cabo: 0,25 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 5 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 2 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

