


Cabo em metro

CABLE/ 50M/ PUR/4X0,34/BK



Aplicação

Característica especial	Sem halogéneo; Adequação para calhas articuladas
-------------------------	--

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
----------------------	------	----------

Dados mecânicos

Peso	[g]	1612
Adequação para calhas articuladas		sim
Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	Número máximo de dobras	> 5 Mio.
	Torção máxima permitida	± 180 °/m

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 50 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP