


E11686



Cabo em metro

CABLE/100M/ PUR/4X0,34/BK



Aplicação

Característica especial Sem halogéneo; Adequação para calhas articuladas

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -40...90

Dados mecânicos

Peso [g]	3127	
Adequação para calhas articuladas	sim	
Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s ²
	Número máximo de dobras	> 5 Mio.
	Torção máxima permitida	± 180 °/m

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

conexão elétrica

Cabo: 100 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP