




Cabo com conector

ADOAH040MSN0002A04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação	
Aplicação	Ex zona 1
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	< 15 DC
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Dimensões [mm]	27 x 15 x 39
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	latão, niquelado
Notas	
Notas	Existem requisitos específicos de cablagem em caso de utilização de conectores fêmeas em áreas potencialmente explosivas (ATEX). É imprescindível que o usuário respeite sob sua própria responsabilidade os requisitos dos regulamentos de instalação aplicáveis.
Quantidade da embalagem	1 peças

E11693



Cabo com conector


ADOAH040MSN0002A04

conexão elétrica


Cabo: 2 m, PUR / PVC, azul, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão



BN =
GY =
WH =

Cores dos condutores :
castanho
cinza
branco