E11694

Cabo com conector

ADOAH040MSN0005A04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação		
Aplicação		Ex zona 1
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 15 DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	27 x 15 x 39
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		latão, niquelado
Notas		
Notas		Existem requisitos específicos de cablagem em caso de utilização de conectores fêmeas em áreas potencialmente explosivas (ATEX). É imprescindível que o usuário respeite sob sua própria responsabilidade os requisitos dos regulamentos de instalação aplicáveis.
Quantidade da embalagem		1 peças

E11694

Cabo com conector

ADOAH040MSN0005A04

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR / PVC, azul, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão



	Cores dos condutores :
BN =	castanho
GY =	cinza
WH =	branco