


## Prolongador duplo em T

Y-splitter/STM12/2xUS



| Aplicação                                     |  |
|---|--|
| Formato                                       | Para sensores de pressão PNI                                       |
| Dados elétricos                               |  |
| Tensão de funcionamento [V]                   | < 30 AC / < 36 DC  |
| Corrente de carga máx. por módulo/ranhura [A] | 3  |
| Corrente máx. de carga total [A]              | 3  |
| Condições de funcionamento                    |  |
| Temperatura ambiente [°C]                     | -25...90   |
| Proteção                                      | IP 68  |
| Dados mecânicos                               |  |
| Peso [g]                                      | 38   |
| Materiais                                     | PUR  |
| Notas   |  |
| Notas   | alinhamento conexões de encaixe A/B verticais (no sensor vertical) |
| Quantidade da embalagem                       | 1 peças  |



## Prolongador duplo em T

Y-splitter/STM12/2xUS

### conexão elétrica

#### Conexão

