


# E11698



## Cabo com conector

ASTGF030MSS0,28H03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



### Aplicação

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Característica especial | Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro |
| Sem silicone            | sim  |

### Dados elétricos

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tensão de funcionamento [V]      | < 60 AC / < 75 DC |
| Classe de proteção               | III               |
| Corrente máx. de carga total [A] | 3                 |

### Condições de funcionamento

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
| Proteção                  | IP 68    |

### Dados mecânicos

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Materiais             | PUR              |
| Material do invólucro | PUR              |
| Material da porca     | latão, niquelado |

### Notas

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Notas                   | cabo: 60mm decapado e 3mm isolado e estanhado |
| Quantidade da embalagem | 1 peças                                       |

# E11698



## Cabo com conector

ASTGF030MSS0,28H03

### conexão elétrica

Cabo: 0,28 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )


### conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



### Conexão



Cores dos condutores :  
BK = preto  
BN = castanho  
BU = azul