


Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11859

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

**Aplicação**

Característica especial

Sem silicone; Contactos banhados a ouro

Sem silicone

sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

< 125 AC/DC

Corrente máx. de carga total

[A]

4; (...40 °C)

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-40...85

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Dimensões

[mm]

20 x 20 x 52

Materiais

PA

Material do invólucro

PA

Material da porca

1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

E11716



Plugável

SSTGH050VASFPKG

conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PA; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); Contatos: dourado



Conexão

