


Caixa separadora

ZDO4H050MSS0005H07

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EBC013

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação

Característica especial Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro

Sem silicone sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 60 AC / < 75 DC

Classe de proteção II

Corrente de carga máx. por módulo/ranhura [A] 4

Corrente máx. de carga total [A] 12

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -15...80

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 18 x 54 x 82

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

E11717



Caixa separadora

ZDO4H050MSS0005H07

Quantidade de slots do distribuidor central	4
Versão do conector	M12

Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - slot

Conexão: 4 x M12; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,5 Nm



Conexão

<u>BN</u>	<u>1 (1...4)</u>	<u>C</u>
<u>BU</u>	<u>3 (1...4)</u>	<u>C</u>
<u>GN/YE</u>	<u>5 (1...4)</u>	<u>C</u>
<u>WH</u>	<u>4 (1)</u>	<u>C</u>
<u>GN</u>	<u>4 (2)</u>	<u>C</u>
<u>YE</u>	<u>4 (3)</u>	<u>C</u>
<u>GY</u>	<u>4 (4)</u>	<u>C</u>

	Cores dos condutores :
BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
WH =	branco
YE =	amarelo