




Caixa separadora

ZDO8H050MSS0005H07

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EBC021
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação		
Característica especial		Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção		II
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura	[A]	4
Corrente máx. de carga total	[A]	12
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
Proteção		IP 67

E11723



Caixa separadora


ZDO8H050MSS0005H07

Dados mecânicos	
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Quantidade de slots do distribuidor central	8
Versão do conector	M12

Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica	
Cabo: 5 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)	

conexão elétrica - slot	
Conexão: 8 x M12; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,5 Nm	





Caixa separadora

ZDO8H050MSS0005H07

Conexão

BN	1 (1...8)
BU	3 (1...8)
GN/YE	5 (1...8)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)
BK	4 (7)
VT	4 (8)

Cores dos condutores :

BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
VT =	lilás
WH =	branco
YE =	amarelo