




Caixa separadora

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EBC003
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação		
Característica especial		Sem silicone; Contactos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção		II
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura	[A]	4
Corrente máx. de carga total	[A]	10
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
Proteção		IP 67



Caixa separadora


ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	28 x 60 x 118
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Quantidade de slots do distribuidor central		4
Versão do conector		M12


Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica - Conexão

Conexão: 1 x M23; Corpo moldado: TPU; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,5 Nm



Conexão



E11728



Caixa separadora

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

conexão elétrica - slot

Conexão: 4 x M12; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,5 Nm

