




Caixa separadora

ZDO6H050MSS0005H11

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EBC018
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação		
Característica especial		Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção		II
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura	[A]	4
Corrente máx. de carga total	[A]	12
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
Proteção		IP 67



Caixa separadora

ZDO6H050MSS0005H11

Dados mecânicos

Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Quantidade de slots do distribuidor central	6
Versão do conector	M12

Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 10,4 mm; 12 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - slot

Conexão: 6 x M12; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,5 Nm





Caixa separadora

ZDO6H050MSS0005H11

Conexão

<u>BN</u>	<u>1 (1...6)</u>	<u>C</u>
<u>BU</u>	<u>3 (1...6)</u>	<u>C</u>
<u>GN/YE</u>	<u>5 (1...6)</u>	<u>C</u>
<u>GY/PK</u>	<u>2 (1)</u>	<u>C</u>
<u>RD/BU</u>	<u>2 (2)</u>	<u>C</u>
<u>WH/GN</u>	<u>2 (3)</u>	<u>C</u>
<u>BN/GN</u>	<u>2 (4)</u>	<u>C</u>
<u>WH/YE</u>	<u>2 (5)</u>	<u>C</u>
<u>YE/BN</u>	<u>2 (6)</u>	<u>C</u>
<u>WH</u>	<u>4 (1)</u>	<u>C</u>
<u>GN</u>	<u>4 (2)</u>	<u>C</u>
<u>YE</u>	<u>4 (3)</u>	<u>C</u>
<u>GY</u>	<u>4 (4)</u>	<u>C</u>
<u>PK</u>	<u>4 (5)</u>	<u>C</u>
<u>RD</u>	<u>4 (6)</u>	<u>C</u>

	Cores dos condutores :
BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
WH =	branco
YE =	amarelo