

E11731




Caixa separadora

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EBC007
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação		
Característica especial		Sem silicone; Contactos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção		II
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura	[A]	4
Corrente máx. de carga total	[A]	10
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
Proteção		IP 67



Caixa separadora


ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	28 x 60 x 125
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Quantidade de slots do distribuidor central		6
Versão do conector		M12

Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica - Conexão

Conexão: 1 x M23; Corpo moldado: TPU; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,5 Nm



Conexão

+	19	1 (1...6)	C
-	6	3 (1...6)	C
±	12	5 (1...6)	C
	15	4 (1)	C
	7	2 (1)	C
	5	4 (2)	C
	4	2 (2)	C
	16	4 (3)	C
	8	2 (3)	C
	3	4 (4)	C
	14	2 (4)	C
	17	4 (5)	C
	9	2 (5)	C
	2	4 (6)	C
	13	2 (6)	C

E11731



Caixa separadora

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

conexão elétrica - slot

Conexão: 6 x M12; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,5 Nm

