


# E11733



## Caixa separadora

ZDO8H050MSS0010H11

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



### Aplicação

Característica especial Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro

Sem silicone sim

### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 60 AC / < 75 DC

Classe de proteção II

Corrente de carga máx. por módulo/ranhura [A] 4

Corrente máx. de carga total [A] 12

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -15...80

Proteção IP 67

### Dados mecânicos

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

# E11733



## Caixa separadora

ZDO8H050MSS0010H11

Quantidade de slots do distribuidor central	8
Versão do conector	M12

### Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

### conexão elétrica

Cabo: 10 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm<sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm)

### conexão elétrica - slot

Conexão: 8 x M12; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,5 Nm



# E11733



## Caixa separadora

ZDO8H050MSS0010H11

### Conexão

<u>BN</u>	1 (1...8)
<u>BU</u>	3 (1...8)
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)
<u>GY/PK</u>	2 (1)
<u>RD/BU</u>	2 (2)
<u>WH/GN</u>	2 (3)
<u>BN/GN</u>	2 (4)
<u>WH/YE</u>	2 (5)
<u>YE/BN</u>	2 (6)
<u>WH/GY</u>	2 (7)
<u>GY/BN</u>	2 (8)
<u>WH</u>	4 (1)
<u>GN</u>	4 (2)
<u>YE</u>	4 (3)
<u>GY</u>	4 (4)
<u>PK</u>	4 (5)
<u>RD</u>	4 (6)
<u>BK</u>	4 (7)
<u>VT</u>	4 (8)

	Cores dos condutores :
BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
WH =	branco
YE =	amarelo