


E11736



Cabo com conector

ADOGK120MSS0005H12



Aplicação		
Característica especial		Sem halogéneo
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 63 AC/DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	732
Dimensões	[mm]	26 x 26 x 85
Materiais		PUR preto
Material do invólucro		PUR
Material da porca		latão, niquelado
Binário de aperto	[Nm]	2
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças



Cabo com conector

ADOGK120MSS0005H12

conexão elétrica


Cabo: 5 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M23, reto; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão



- Cores dos condutores :
- BN = castanho
 - BU = azul
 - GN = verde
 - GY = cinza
 - PK = rosa
 - RD = vermelho
 - WH = branco
 - YE = amarelo