


E11744



Cabo com conector

ADOGK190MSS0015H19



Aplicação

Característica especial	Sem halogéneo
-------------------------	---------------

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 63 AC/DC
Corrente máx. de carga total [A]	8

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]	3140,5
Dimensões [mm]	26 x 26 x 85
Materiais	PUR preto
Material do invólucro	PUR
Material da porca	latão, niquelado
Binário de aperto [Nm]	2

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

E11744



Cabo com conector


ADOGK190MSS0015H19

conexão elétrica

Cabo: 15 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M23, reto; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado





Cabo com conector

ADOGK190MSS0015H19

Conexão

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
VT =	lilás
WH =	branco
YE =	amarelo