


E11745



Cabo com conector

ADOAK190MSS0005H19



Aplicação		
Característica especial		Sem halogéneo; Adequação para calhas articuladas
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 63 AC/DC
Corrente máx. de carga total	[A]	8
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	1165
Dimensões	[mm]	51 x 26 x 70
Materiais		PUR preto
Material do invólucro		PUR
Material da porca		latão, niquelado
Binário de aperto	[Nm]	2
Adequação para calhas articuladas		sim
Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Velocidade de deslocamento	máx. 2 m/s
	Número máximo de dobras	> 500000
	Torção máxima permitida	± 30 °/m
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	

E11745



Cabo com conector


ADOAK190MSS0005H19

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M23, angular (90°); Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado





Cabo com conector

ADOAK190MSS0005H19

Conexão

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
VT =	lilás
WH =	branco
YE =	amarelo