


# E11747



## Cabo com conector

ADOAK190MSS0015H19



Aplicação		
Característica especial	Sem halogéneo; Adequação para calhas articuladas	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento [V]	< 63 AC/DC	
Corrente máx. de carga total [A]	8	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]	-25...80	
Proteção	IP 67	
Dados mecânicos		
Peso [g]	3194	
Dimensões [mm]	51 x 26 x 70	
Materiais	PUR preto	
Material do invólucro	PUR	
Material da porca	latão, niquelado	
Binário de aperto [Nm]	2	
Adequação para calhas articuladas	sim	
Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Velocidade de deslocamento	máx. 2 m/s
	Número máximo de dobras	> 500000
	Torção máxima permitida	± 30 °/m
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	

# E11747



## Cabo com conector


ADOAK190MSS0015H19

### conexão elétrica

Cabo: 15 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm<sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm )

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M23, angular (90°); Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado



# E11747



## Cabo com conector

ADOAK190MSS0015H19

### Conexão

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

#### Cores dos condutores :

BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
VT =	lilás
WH =	branco
YE =	amarelo