

E11760




Cabo em Y

YDOAH040MSS0001H04STGH050MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC434

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 250 AC / < 300 DC
-----------------------------	---------------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 68

Dados mecânicos

Peso [g]	0,111
Material do invólucro	TPU
Material da porca	latão, níquelado
Material da vedação	FKM
Quantidade de slots do distribuidor central	2

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

E11760



Cabo em Y

YDOAH040MSS0001H04STGH050MSS

conexão elétrica


Cabo: 1 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 2 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU, preto transparente; Bloqueio: latão, niquelado; Vedação: FKM; Contatos: dourado

