

# E11762




## Cabo em Y

YDOGH040MSS0001H04STGH050MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC431

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



### Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro
Sem silicone	sim

### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 250 AC / < 300 DC
-----------------------------	---------------------

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 68

### Dados mecânicos

Peso [g]	111,5
Material do invólucro	TPU
Material da porca	latão, niquelado
Material da vedação	plástico
Quantidade de slots do distribuidor central	2

### Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

# E11762



## Cabo em Y

YDOGH040MSS0001H04STGH050MSS

### conexão elétrica


Cabo: 1 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 2 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU, preto transparente; Bloqueio: latão, niquelado; Vedação: plástico; Contatos: dourado

