


Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-------------------------	-----	---------------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 68

Dados mecânicos

Peso	[g]	0,173
Material do invólucro		TPU
Material da porca		latão, niquelado
Material da vedação		plástico
Quantidade de slots do distribuidor central		2

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------



Cabo em Y

YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS

conexão elétrica


Cabo: 2 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 2 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU, preto transparente; Bloqueio: latão, niquelado; Vedação: plástico; Contatos: dourado

