


E11775



Caixa separadora

ProcessLine SB V4A 10m



Dados elétricos

| | |
|---|------------|
| Tensão de funcionamento [V] | 10...36 DC |
| Classe de proteção | III |
| Corrente de carga máx. por módulo/ranhura [A] | 4 |
| Corrente máx. de carga total [A] | 6 |

Saídas

| | |
|-------------------|-----|
| Conceção elétrica | PNP |
|-------------------|-----|

Condições de funcionamento

| | |
|---------------------------|---------|
| Temperatura ambiente [°C] | -5...70 |
|---------------------------|---------|

E11775



Caixa separadora

ProcessLine SB V4A 10m

| | |
|----------|---|
| Proteção | IP 69K; (Para garantir o grau de proteção, os soquetes não utilizados devem ser fechados com as tampas fornecidas.; Binário de aperto: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm) |
|----------|---|

Testes/aprovações

| | | |
|------|--------|------|
| MTTF | [anos] | 2487 |
|------|--------|------|

Dados mecânicos

| | | |
|---|------|---|
| Peso | [g] | 2785,5 |
| Dimensões | [mm] | Ø 137,3 / L = 72 |
| Materiais | | bucha roscada: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); LED-Fenster: PC; O-ring: EPDM; tampa de proteção: PP |
| Material do invólucro | | aço inoxidável |
| Quantidade de slots do distribuidor central | | 8 |
| Versão do conector | | M12 |

Visualizadores/elementos de funcionamento

| | | |
|--------------|---------------------|-------------------|
| Visualizador | estado de comutação | 16 x LED, amarelo |
| | em funcionamento | 1 x LED, verde |

Acessórios

| | |
|------------------|-------------------------|
| Itens fornecidos | Tampas de proteção: M12 |
|------------------|-------------------------|

Notas


| | |
|-------------------------|---|
| Notas | Alimentação externa de tensão conforme PELV |
| Quantidade da embalagem | 1 peças |

conexão elétrica

Cabo: 10 m, PUR / PVC, preto, Ø 11 mm; 3 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm²

conexão elétrica - slot

Conexão: 8 x M12; codificação: A; Corpo moldado: aço inoxidável




E11775



Caixa separadora

ProcessLine SB V4A 10m

Conexão



Cores dos condutores :

| | |
|------|----------|
| BK = | preto |
| BN = | castanho |
| BU = | azul |
| GN = | verde |
| GY = | cinza |
| PK = | rosa |
| RD = | vermelho |
| VT = | lilás |
| WH = | branco |
| YE = | amarelo |

E11775

Caixa separadora

ProcessLine SB V4A 10m

