E11795

Conector fêmea a cablar

SDOAA030MSSFKPG



Aplicação		
Característica especial		Sem silicone; Contactos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC
Corrente máx. de carga total	[A]	4; (...40 °C)
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	24,8
Dimensões	[mm]	35 x 20 x 30
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Material da porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E11795

Conector fêmea a cablar

SDOAA030MSSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 4...6 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 1/2", angular (90º); codificação: C; Corpo moldado: PA; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão