


E11806



Cabo com conector

ADOAH080MSS0010C08

Nos conectores fêmea de 8 polos as cores do núcleo não são normalizadas.
Tenha atenção à ligação do sensor e dos conectores fêmea (consulte a ficha técnica).



Aplicação		
Característica especial	Sem silicone; Contactos banhados a ouro; Cabo blindado	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Classe de proteção	III	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção	IP 67	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	682,5
Dimensões	[mm]	28 x 15 x 38
Materiais	PUR	
Material do invólucro	PUR	
Material da porca	latão, niquelado	
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	



Cabo com conector

ADOAH080MSS0010C08

conexão elétrica

Cabo: 10 m, PUR, preto, Ø 6,2 mm, blindado; 8 x 0,25 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada



Conexão



cores conforme DIN EN 60947-5-2

Cores dos condutores :

BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GY =	cinza
PK =	rosa
OG =	laranja
VT =	lilás
WH =	branco
screen =	blindagem