


E11809



Cabo com conector

ADOGO014MSS0010B11



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 30 DC
Corrente máx. de carga total	[A]	3
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	792,5
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material da porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E11809



Cabo com conector


ADOGO014MSS0010B11

conexão elétrica

Cabo: 10 m, PUR, preto, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm² (14 x Ø 0,15 mm) + 10 x 0,25 mm² (7 x Ø 0,2 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M16, reto; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão

A	BN
C	GY/PK
E	BK
G	PK
J	GN
L	BU
N	RD/BU
O	VT
P	WH
R	RD
S	GY
T	YE

M: não conectado

U: não conectado

Cores dos condutores :

BK = preto

BN = castanho

BU = azul

GN = verde

GY = cinza

PK = rosa

RD = vermelho

VT = lilás

WH = branco

YE = amarelo