




Plugável

SSTGH040MSSFKSK



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC/DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	11,8
Dimensões	[mm]	16 x 16 x 54
Materiais		PA 6.6
Material do invólucro		PA 6.6
Material da porca		PA 6.6
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

conexão elétrica	
tecnologia de deslocamento de isolamento: 0,14...0,34 mm²; Revestimento do cabo: Ø 3,5...6 mm	
conexão elétrica - conector	

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PA 6.6; Bloqueio: PA 6.6



E11840

Plugável

SSTGH040MSSFKSK



Conexão

