



Cabo com conector

ADOAH050MSN0025A05

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação	
Aplicação	Ex zona 1
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67
Classificação de segurança	
Capacitância interna máx. [nF]	1,9
Indutância interna máx. [µH]	14,75
Dados mecânicos	
Dimensões [mm]	27 x 15 x 39
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	latão, niquelado
Notas	
Notas	Existem requisitos específicos de cablagem em caso de utilização de conectores fêmeas em áreas potencialmente explosivas (ATEX). É imprescindível que o usuário respeite sob sua própria responsabilidade os requisitos dos regulamentos de instalação aplicáveis.
Quantidade da embalagem	1 peças

E11843



Cabo com conector

ADOAH050MSN0025A05

conexão elétrica

Cabo: 25 m, PUR / PVC, azul, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GY =	cinza
WH =	branco