


Cabo com conector

ADOGH080MSS0010K08

Nos conectores fêmea de 8 polos as cores do núcleo não são normalizadas.
Tenha atenção à ligação do sensor e dos conectores fêmea (consulte a ficha técnica).



Aplicação

Característica especial

Cabo blindado

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]

< 30 AC / < 36 DC

Classe de proteção

III

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]

-25...80

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]

677

Dimensões [mm]

15 x 15 x 43

Materiais

PUR

Material do invólucro

PUR

Material da porca

latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças



Cabo com conector

ADOGH080MSS0010K08

conexão elétrica

Cabo: 10 m, PUR, preto, Ø 6,6 mm, blindado; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada



Conexão



Codificação de cores conforme DIN 47100

Cores dos condutores :

BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
WH =	branco
YE =	amarelo
screen =	blindagem