




Cabo com conector

ADOGH080MSS0015K08

Nos conectores fêmea de 8 polos as cores do núcleo não são normalizadas.
Tenha atenção à ligação do sensor e dos conectores fêmea (consulte a ficha técnica).



Aplicação	
Característica especial	Cabo blindado
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	< 30 AC / < 36 DC
Classe de proteção	III
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Peso [g]	976,3
Dimensões [mm]	15 x 15 x 43
Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material da porca	latão, niquelado
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças



Cabo com conector

ADOGH080MSS0015K08

conexão elétrica

Cabo: 15 m, PUR, preto, Ø 6,6 mm, blindado; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada



Conexão



Codificação de cores conforme DIN 47100

Cores dos condutores :

BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
WH =	branco
YE =	amarelo
screen =	blindagem