




Soquete de instalação

EDOGH050MSS00,7E05(M16)



1 O-ring





Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 125 AC/DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	25,1
Rosca de montagem		M16
Materiais		zinco moldado sob pressão niquelado
Material do invólucro		zinco moldado sob pressão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

**Soquete de instalação**

EDOGH050MSS00,7E05(M16)

conexão elétricaCabo: 0,7 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo moldado: zinco moldado sob pressão, niquelado

**Conexão**

Cores dos condutores :

BK = preto
BN = castanho
BU = azul
GN/YE = verde/amarelo
WH = branco