




Prolongador

VSTGH050MSS0002I03VDAA041--S

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação	
Característica especial	Sem halogéneo
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	< 24 AC/DC
Proteção contra sobretensão	sim; (VDR)
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Dimensões [mm]	15 x 15 x 46,5
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	latão, niquelado
Acessórios	
Items fornecidos	parafuso
	etiqueta para marcação
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças



Prolongador

VSTGH050MSS0002I03VDAA041--S

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR, Sem halogéneo; irradiado; 3 x 0,5 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90°); Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

