



Prolongador

VSTGH050MSS0001I03VDAB031--S

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Característica especial

Sem halogéneo

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]

< 24 AC/DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]

-25...90

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm]

15 x 15 x 46,5

Materiais

TPU

Material do invólucro

TPU

Material da porca

latão, niquelado

Acessórios

Items fornecidos

parafuso

etiqueta para marcação

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças



Prolongador

VSTGH050MSS0001I03VDAB031--S

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



conexão elétrica

Cabo: 1 m, PUR, Sem halogéneo; irradiado; 3 x 0,5 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção B conforme DIN, angular (90°); Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

