




Cabo com conector

ADOAK120MSS0014B12

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] 10...30 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 65

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 51 x 26 x 58

Materiais latão niquelado

Material do invólucro latão, niquelado

Material da porca latão, niquelado

Notas


Quantidade da embalagem 1 peças

conexão elétrica

Cabo: 14 m, PUR, preto, Ø 11 mm; 12 x 1,0 mm²

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M23, angular (90°); Corpo moldado: latão, niquelado; Bloqueio: latão, niquelado



E11016



Cabo com conector

ADOAK120MSS0014B12

Conexão