

E11017




Caixa separadora

ZDO4H059MSS0005H11

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EBC016

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
Classe de proteção		II
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura	[A]	4
Corrente máx. de carga total	[A]	12

Saídas

Conceção elétrica	PNP
-------------------	-----

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
----------------------	------	----------



Caixa separadora

ZDO4H059MSS0005H11

Proteção	IP 67
----------	-------

Dados mecânicos

Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Quantidade de slots do distribuidor central	4
Versão do conector	M12

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	8 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - slot

Conexão: 4 x M12; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,5 Nm






Caixa separadora

ZDO4H059MSS0005H11

Conexão



BN =	Cores dos condutores :
BU =	castanho
GN =	azul
GY =	verde
PK =	cinza
RD =	rosa
WH =	vermelho
YE =	branco
	amarelo