

E11021




Caixa separadora

ZDO8H05HMSS0005H19

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EBC024  
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



| Aplicação                                 |                                                        |            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| Característica especial                   | Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro |            |
| Sem silicone                              | sim                                                    |            |
| Dados elétricos                           |                                                        |            |
| Tensão de funcionamento                   | [V]                                                    | 10...30 DC |
| Classe de proteção                        |                                                        | II         |
| Corrente de carga máx. por módulo/ranhura | [A]                                                    | 4          |
| Corrente máx. de carga total              | [A]                                                    | 12         |
| Saídas                                    |                                                        |            |
| Conceção elétrica                         | PNP                                                    |            |
| Condições de funcionamento                |                                                        |            |
| Temperatura ambiente                      | [°C]                                                   | -15...80   |

# E11021



## Caixa separadora

ZDO8H05HMSS0005H19

|          |       |
|----------|-------|
| Proteção | IP 67 |
|----------|-------|

### Dados mecânicos

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Materiais                                   | TPU |
| Material do invólucro                       | TPU |
| Quantidade de slots do distribuidor central | 8   |
| Versão do conector                          | M12 |

### Visualizadores/elementos de funcionamento

|              |                     |                   |
|--------------|---------------------|-------------------|
| Visualizador | estado de comutação | 16 x LED, amarelo |
|              | em funcionamento    | 1 x LED, verde    |

### Notas


|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Quantidade da embalagem | 1 peças |
|-------------------------|---------|

### conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm<sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm )

### conexão elétrica - slot


Conexão: 8 x M12; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,5 Nm



## Caixa separadora

ZDO8H05HMSS0005H19

### Conexão



Cores dos condutores :

|      |          |
|------|----------|
| BK = | preto    |
| BN = | castanho |
| BU = | azul     |
| GN = | verde    |
| GY = | cinza    |
| PK = | rosa     |
| RD = | vermelho |
| VT = | lilás    |
| WH = | branco   |
| YE = | amarelo  |

# E11021

**Caixa separadora**

ZDO8H05HMSS0005H19

