


E11027



Adaptador de instalação para sensores capacitivos

MOUNTING ADAPTER D34MM POM



Aplicação	
Resistência à pressão [bar]	8
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Dados mecânicos	
Peso [g]	83,7
Dimensões [mm]	G 1 1/2 / L = 60
Designação da rosca	G 1 1/2
Materiais	Adaptador: POM
Ligação do sensor	Adaptação de fixação Ø 34 mm
Conexão de processo	ligação rosca G 1 1/2 rosca externa
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças