


# E11035



## Adaptador de instalação para sensores capacitivos

MOUNTING ADAPTER M30 POM



1 O-ring 44 x 2 mm

### Aplicação

Temperatura do fluido	[°C]	-25...100
Temperatura do meio para tempo curto	[°C]	-25...110
Resistência à pressão	[bar]	8

### Dados mecânicos

Peso	[g]	79,2
Dimensões	[mm]	G 1 1/4 / L = 65
Designação da rosca		G 1 1/4
Materiais		Adaptador: POM; anel de vedação: EPDM
Ligação do sensor		ligação roscada M30 x 1,5 rosca interna
Conexão de processo		ligação roscada G 1 1/4 rosca externa

### Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------