


E11036



Adaptador de instalação para sensores capacitivos

MOUNTING ADAPTER M30 PVDF



1 O-ring 44 x 2 mm

Aplicação		
Resistência à pressão	[bar]	8
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...110
Dados mecânicos		
Peso	[g]	83,4
Dimensões	[mm]	G 1 1/4 / L = 65
Designação da rosca		G 1 1/4
Materiais		Adaptador: PVDF; anel de vedação: EPDM
Ligação do sensor		ligação roscada M30 x 1,5 rosca interna
Conexão de processo		ligação roscada G 1 1/4 rosca externa
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças