


E11043



Conector fêmea a cablar

SDOAL070PLSFKPG



Aplicação

Característica especial Contactos banhados a ouro

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 250 AC / < 300 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -40...100

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Peso [g] 43,7

Dimensões [mm] 59 x 29 x 38,5

Materiais PBT

Material do invólucro PBT

Material da porca PA

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

E11043



Conector fêmea a cablar


SDOAL070PLSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...2,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x Rd24, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PBT; Bloqueio: PA; Contatos: dourado



Conexão

