

E11044




Cabo com conector

ADOGF030ZDS0005E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11495

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 60 AC/DC
-------------------------	-----	------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Proteção		IP 68
----------	--	-------

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	10 x 10 x 33
-----------	------	--------------

Materiais		PUR
-----------	--	-----

Material do invólucro		PUR
-----------------------	--	-----

Material da porca		zinco moldado sob pressão
-------------------	--	---------------------------

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

E11044



Cabo com conector


ADOGF030ZDS0005E03

conexão elétrica


Cabo: 5 m, PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão



Conexão



BK =
BN =
BU =

Cores dos condutores :
preto
castanho
azul