E11059

Cabo com conector

ADOAG030--S0002A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E10197

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 65
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	26 x 8 x 16
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E11059

Cabo com conector

ADOAG030--S0002A03

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90º); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: interrupção

Conexão: 1 x M8, angular (90º); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: interrupção



Conexão



	Cores dos condutores :
BN =	castanho
BK =	preto
BU =	azul