




Cabo com conector

ADOAF030MSS0002A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção	III

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm]	17 x 10 x 26
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	latão, niquelado

Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



E11060



Cabo com conector

ADOAF030MSS0002A03

Conexão



BN = Cores dos condutores :
BK = castanho
BU = preto
azul